



KDN599B

**Barre de pontage L1NL2NL3N 125A fourche 35mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Dimensions**

Longueur 964 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 35 mm<sup>2</sup>

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

**Capacité**

Nombre de modules 54

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui