



16212089

### Bilanciere Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 57,80 mm

Larghezza 57,80 mm

Profondità 20 mm

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

##### Accessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

##### Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

##### Adatto per

R.x

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì