




KB309N

Kamrail 10 mm² voor 39 x D0 element

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1045 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Faserail met pen
-----------------------	------------------

Capaciteit

Aantal modules	39
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----