



WH11186500B

basico ENC: S2/1p/à clé/0-2-0-1/sans cyl. + pl. de fix. + disque frontal Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	8.5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	73 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2