



VH36NN



Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 3 rader 36 moduler.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$ 22,50 W

Utrustning

Antal skenor 3

Antal rader 3

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 36

Antal halva moduls anslutningar per skena 72

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 630,50 mm

Bredd 348 mm

Djup 94,50 mm

Infällnadshöjd 596 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 314 mm

Skydd, dörr

Antal lås 0

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 90 mm

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Nej

Material

Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja
----------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Snäpplås Utan lås
--------	----------------------

Glödtråds test	850 °C
----------------	--------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----
