



VH36NK

### Boîtier mural, Volta, HWV, 3x12MOD

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage	Cloison creuse
---------	----------------

##### Equipement

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

##### Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

##### Dimensions

Hauteur	609 mm
Largeur	330 mm
Profondeur	94.50 mm
Hauteur d'encastrement	596 mm
Largeur de montage	314 mm
Profondeur de montage	90 mm
Nombre d'unités de largeur	12

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

##### Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

##### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
GWT tenue au fil incandescent	850 °C

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui