



B06525



Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 24 GRI

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 24

Serie

Altezza 420 mm

Larghezza 314 mm

Profondità 143 mm

Larghezza di montaggio 314 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Serie

Numero di unità in larghezza 13

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Materiali

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP65

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente GWT 650 °C

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

