




WL1042

Toma de corriente francesa, lumina, plata

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Plata
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento Lacado

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	44 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	Clavija de conexión a toma de tierra
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	Sí
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	0
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK02
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto	
Tapa	Placa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

Características técnicas	
lumina	

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí