



LFS601506VERZ

**LFS, eindplaat voor goot 60x150 mm, verzinkt**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 150 mm |

**Materiaal**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Materiaal              | Staal          |
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |
| Kleur                  | Zink           |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Uitrusting**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Configuratie**

|             |     |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

**Connectiviteit**

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting<br>Opklikbare montage |
|---------------|------------------------------------------|

**Geschikt voor**

|            |
|------------|
| LFS 60x150 |
|------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

