



WL5832

**lumina intense Adapter natynkowy 3-krotny, srebrny**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Liczba modułów	3
----------------	---

**Materiały**

Kolor	Srebrny
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Obróbka	Lakierowany

**Wymiary**

Liczba jednostek	3
Wysokość	228,80 mm
Szerokość	86,80 mm
Głębokość	41,70 mm

**Sprzęt**

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Akcesoria**

Z pokrywą ramy	Nie
----------------	-----

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Odpowiednie do**

lumina	
lumina intense	

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak