# Productdatablad
GW1C9011

GW1C9011

**Wip 55 mm + lens, halogeenvrij, zwart**

## Technische eigenschappen

### Uitvoering

| | |
|---|---|
| Bedieningselement | Enkele wip |

### Bediening en signalering

| | |
|---|---|
| Aantal toetsen | 1 |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Grafietzwart |
| RAL-code | 9011 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | PC-ABS |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte | 8 mm |
| Diameter as | 0 mm |

### Capaciteit

| | |
|---|---|
| Aantal modulen | 1 |

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Type connector/steker | Zonder |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
| Aansluitwijze | Klembevestiging<br>Klemverbinding |

### Samenstelling

| | |
|---|---|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Slagvastheid IK | IK07 |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Opdruk | Zonder opdruk |

### Identificatie

| | |
|---|---|
| Samenstelling | Centraalplaat |

### Geschikt voor

| | |
|---|---|
| Hager data-componenten BRx | |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |