



G003009001

Ecoline OSB en schakelaar, Wago, C-profiel, wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Afmetingen

Hoogte 120 mm

Breedte 50 mm

Diepte 61 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 4 mm²

Uitvoering

Aantal polen 2

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Afbeeldingen | tekeningen

