



WH11140500A

basico: Poussoir et poussoir lumineux avec face pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	47 mm
---------	-------

Largeur	58 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----