



LFH2002009010

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 20x20mm reinweiß

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	18 mm
Breite	19 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	228 - 228 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	1
---	---

**Werkstoff**

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhaltekammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

**Abbildungen | Zeichnungen**

