



LFH2002009010

**Goulotte LFH 20X20 RAL 9010 sans halogène**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	18 mm
Largeur	19 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	228 - 228 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

**Matière**

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans écisses
--------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Écisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

**Illustrations | dessins**

