



260215



**USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, anthrazit matt**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	A

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt

**Leistung**

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,15 W

**Spannung**

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,20 A
Ausgangsstrom	3000 mA

**Texte**

Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja