




G003009011

Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau gschwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Abmessungen

Breite 120 mm

Tiefe 61 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Architektur

Polanzahl 2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abbildungen | Zeichnungen

