



G003009016

Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Abmessungen

Breite	120 mm
Tiefe	61 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm ²
---	-------------------------

Architektur

Polanzahl	2
-----------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abbildungen | Zeichnungen

