



G003009016

**Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 - 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Abmessungen**

Breite 120 mm

Tiefe 61 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Architektur**

Polanzahl 2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Abbildungen | Zeichnungen**

