



ESR1202004

**Steckdose 1-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Orange
RAL Nummer	2004
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Tiefe	40 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm

**Konnektivität**

Montageart	Rastec 45° Schnappbefestigung
------------	----------------------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	ohne Abdeckung
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja