



WH11140505B

basico ENC: 2x poussoir 1x lumineux + plaque de fixat. + disque frontal Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----