



WH11140505A

basico: Poussoir et poussoir lumineux avec face pour combinaison Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Dimensions**

Hauteur	47 mm
---------	-------

Largeur	58 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Textes**

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----