



100109

**Serie 1930 Puszka natynkowa 1-krotna, biały**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo duroplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	86 mm
Szerokość	88 mm
Głębokość	36 mm
Zakres głębokości wbudowania	33,50 mm

**Sprzęt**

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Akcesoria**

Z pokrywą ramy	Nie
----------------	-----

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Odpowiednie do**

Serie 1930 / Serie Glas  
Serie 1930

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak