



CZ001

Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	6 A
-----------------	-----

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Klik montage

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	6 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Type voeding	AC

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
---------------------	-------------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	12000
Elektrische levensduur in aantal cycli	6000

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,10 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Breedte	18 mm
---------	-------

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----