



CZ001

Hjälp- o signalkontakt / Adapter 6A 240V AC för jordfelsbrytare

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	6 A
-----------	-----

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Klickmontage

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Area flexibel ledare	4 mm ²
Area solid ledare	6 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	500 V
Matarspänning	AC

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000
-----------------------------------	-------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
---	------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,10 W
--	--------

Dimensioner

Bredd	18 mm
-------	-------

Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	1

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----