




LFS3004509010



Goulotte LFS en acier 30x45mm en blanc palmoa

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	30 mm
Largeur	45 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	970 - 970 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	4
---	---

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

Illustrations | dessins

