



LNH20361M4T

Mespatroon NH2 361 A 250 kVA gTR middenmelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gTr

Zekering

Zekeringsgrootte NH2

Kenmerken zekering gTr

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 400 - 400 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 400 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 361 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 100 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 22,50 W

Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 53 mm

Diepte 62 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja