



LNH20361M4T

Mespatroon NH2 361 A 250 kVA gTR middenmelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gTr
-------------------------	-----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH2
Kenmerken zekering	gTr

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Nominale spanning bij AC 50 Hz	400 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	361 A
-----------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	100 kA
---	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	22,50 W
----------------------------------	---------

Afmetingen

Hoogte	150 mm
Breedte	53 mm
Diepte	62 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja