



LNH20361M4T

**Pojistka nožová NH2 gTr 400V 250kVA, 361A M**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Vypínací charakteristika | gTr |
|--------------------------|-----|

**Pojistka**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH2 |
|-------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Charakteristika pojistek | gTr |
|--------------------------|-----|

**Napětí**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 400 - 400 V |
|-------------------------------|-------------|

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 361 A |
|-----------------|-------|

**Podmínky použití**

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

**Hlavní elektrické atributy**

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 100 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

**Výkon**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 22,50 W |
|----------------------------------------------|---------|

**Rozměry**

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 150 mm |
|-------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 53 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 62 mm |
|---------|-------|

**Udržitelnost**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|