



WH36182849C

robusto NUP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 1->0 /30% IP55 Alumin.

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 25 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 400 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
| Polanzahl             | 2         |

**Werkstoff**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Farbe       | Aluminium   |
| Glanzgrad   | Seidenmatt  |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Oberfläche  | Lackiert    |
| Transparent | Nein        |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 86 mm   |
| Breite                      | 86 mm   |
| Tiefe                       | 85.2 mm |
| Einbautiefe                 | 58.2 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 27 mm   |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kontrollleuchte      | Ohne         |
| Anzahl der Tasten    | 0            |
| Ausführung Taster    | Einzeltaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp  | Schraubanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Nein             |

**Sicherheit**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schutzart IP       | IP55 |
| Stossfestigkeit IK | IK07 |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Texte**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Zentralstücke      | Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm  |
| Aufdruck           | Mit Aufdruck "0 ← 1"                     |
| Montageart         | Nur als Einzelgerät einsetzbar           |
| Beleuchtung        | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)     |
| Schaltart/Variante | 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen |
| Anschlussart       | Mit Schraubanschlüssen                   |

**Geeignet für**

|                   |
|-------------------|
| robusto Unterputz |
|-------------------|