



B03266



APM 40x17 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|-----------|-------|
| Altezza | 17 mm |
| Larghezza | 40 mm |

Impostazioni

| | |
|-------------------------------|--------|
| Range regolazione dell'angolo | 0 - 90 |
|-------------------------------|--------|

Materiali

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Materiale | Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
| Colore | Bianco |
| Codice RAL | 9001 |

Protezione

| | |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | 15 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------|----|
| Con pellicola protettiva | No |
|--------------------------|----|

Adatto per

05 TMU 40x17 / 06 TMC 40x17

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

