



ATA205019010

Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x50mm Länge 2m reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	52 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	900 - 900 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	4
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 65 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Nein
--------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

