



ZAL142

Polyester verdeelzuil, bouwmaat 142, leeg, 1420x320x225 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	1420 mm
Breedte	320 mm
Diepte	225 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Sleutelslot
Slagvastheid IK	IK10

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
Aantal flensplaatopeningen	0

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester

##### Samenstelling

Aantal verdelerrijen	4
----------------------	---

##### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

##### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

