



EH010



IP20



**Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A**

**Technische Eigenschaften**

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle 1

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Leistung**

Stromverbrauch während des Betriebs 0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 900 W

Glühlampenlast 900 - 900 W

**Funktionen**

Anzahl Funktionskanäle 1

**Anschluss**

Anzahl der Kontakte 1

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Abmessungen**

Höhe 80 mm

Breite 18 mm

Tiefe 60 mm

**Texte**

Schaltart/Variante Schließer-Kontakt

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

**Elektrischer Strom**

Max. Strom (cos phi 0,6) 3 A

**Ausdauer**

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 30000

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 210 - 230 V

**Leistung**

Verlustleistung bei Volllast 1 W

**Einstellungen**

Programmzyklen Programmzyklen: 24 Stunden

**Beleuchtung**

Stromversorgung der LED-Lampe 450 W

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja