



BKFD300065

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	300 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	28600 - 28600 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	118
---	-----

Dimensions

Hauteur minimale de la chape	65 mm
Plage de nivellement	65 - 110 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
--	---

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

Fonctions

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
--	-----

Matière

Traitement de surface	Zingué
-----------------------	--------

Fonctions

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Illustrations | dessins

