



WH26140309C



**kallysto.trend encastré complet: 2x poussoir Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

**Matière**

Couleur Marron

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 46 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de connection / prise QuickConnect

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui