



EG072

Interruiseur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, 10 programmes

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Réserve de marche en années	3 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Equipement

Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contacts	1x inverseur libre de potentiel
------------------	---------------------------------

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---