



FL649A

Porte, orion plus, interieur, polyester 800x600mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	20 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

##### Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Traitement	Non traité

##### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui