



FL649A

Porte, orion plus, interieur, polyester 800x600mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui