



FL649A

**Porte,orion plus,intérieur,polyester800x600mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 750 mm |
| Largeur    | 550 mm |
| Profondeur | 20 mm  |

**Cache, porte**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nombre de portes | 1                |
| Type de porte    | Porte intérieure |

**Matière**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Code RAL              | 7035                                  |
| Couleur               | Gris clair                            |
| Matière               | Polyester renforcé de fibres de verre |
| Traitement de surface | Non traité                            |

**Sécurité**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Classe de protection    | Classe II                 |
| Indice de protection IP | IP30                      |
| Type de verrouillage    | Serrure double barre 3 mm |

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|