



LNH3400MK

**NH-Sicherungseinsatz NH3C gG 500V 400A Kombi-Melder mit isolierter Griffflasche**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik gG

**Sicherung**

Sicherungsgröße NH3C

Sicherungscharakteristik gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 500 - 500 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 400 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Ja

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 120 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 34 W

**Abmessungen**

Höhe 150 mm

Breite 66 mm

Tiefe 80 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja