



KXB35LH

Durchgangsklemme-Phase 35mm<sup>2</sup>, 1000V - 125A, Schraubtechnik

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	124 A
-----------	-------

**Abmessungen**

Höhe	67.60 mm
Breite	70.60 mm
Tiefe	16 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja