



EG071



IP20



## Wochenschaltuhr digital, 1Wechslerkontakt, 16A

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

#### Funktionen

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Gangreserve in Jahren      | 3 y  |
| Mit Netzsynchronisation    | Nein |
| Mit Quartz Synchronisation | Ja   |
| Anzahl Funktionskanäle     | 1    |

#### Ausstattung

|                     |      |
|---------------------|------|
| Genauigkeit pro Tag | 60 s |
| Mit Impulsprogramm  | Nein |
| Anzahl Kanäle       | 1    |

#### Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

#### Einstellungen

|                |      |
|----------------|------|
| Tagesprogramm  | Nein |
| Wochenprogramm | Ja   |
| Jahresprogramm | Nein |

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

#### Anschluss

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 92 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe  | 64 mm |

#### Kapazität

Anzahl Module 1

#### Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min