



EG071



IP20



Wochenschaltuhr digital, 1Wechslerkontakt, 16A

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

Funktionen

Gangreserve Jahre	3 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	1

Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	60 s
Mit Impulsprogramm	Nein
Anzahl Kanäle	1

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Einstellungen

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm ²

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Abmessungen

Höhe	92 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm

Kapazität

Anzahl Module 1

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen 1 min