



EG071



### Wochenschaltuhr digital, 1Wechslerkontakt, 16A

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
-------------------------------	--------

#### Funktionen

Gangreserve Jahre	3 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	1

#### Ausstattung

Genauigkeit pro Tag	60 s
Mit Impulsprogramm	Nein
Anzahl Kanäle	1

#### Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

#### Einstellungen

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

#### Abmessungen

Höhe	92 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------