



REQ002Y



Türstation Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	2
------------------	---

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Abmessungen	242 x 133,50 mm
Höhe	242 mm
Breite	133,50 mm
Tiefe	25 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54

Ausstattung

Modulare Bauweise	Nein
-------------------	------

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
------------	---

Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-----------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-------------	--

Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
--------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----