



HYS310H

Plug-in vermogenschakelaar conversieset, h3+ P160 3P (16-50 A)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	50 A
-----------------	------

Installatie, montage

Geschikt voor montage op railsysteem	Nee
--------------------------------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja