



1400100



IP20

RMG-10 Diodenverteiler 10 Teilnehmer 1+n

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

0

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

Werkstoff

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Anschluss

Leiterquerschnitt

0 - 0 mm²

Konnektivität

Montageart

Einbaubar

Funktionen

Funktion

Erweitern

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja