



WXF423N

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materialy

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 42,50 mm

Szerokość 135 mm

Liczba jednostek 3

Wbudowane puszkі podtynkowe 50 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Kanał elektroinstalacyjny

Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click
Mocowanie na zatrzask

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 6

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Kompletna obudowa

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Odpowiednie do

Mediaport

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak