



HYS311H

**Plug-in vermogenschakelaar conversieset, h3+ P160 4P (16-50 A)**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 50 A |
|-----------------|------|

**Installatie, montage**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Geschikt voor montage op railsysteem | Nee |
|--------------------------------------|-----|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |